

KINÔ

Totem acoustique


myo

AVANTAGES ESTHÉTIQUES

- Sobriété & simplicité du design
- Matière tendance
- 2 couleurs chics et intemporelles
- 2 formes
- Option : éclairage dimmable

AVANTAGES TECHNIQUES

- Performance acoustique certifiée :
- PV en AAE
- Produit nomade
- Produit léger et facile à poser
- Transport à plat
- Montage sans outil
- Adaptation produit sur demande



MYO_FP-05.2023

Garantie
5 ANS



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




Since 2021

KINÔ

Totem acoustique

Composé de 24 lames en fibres de polyester, montées sur un socle de bois brut, le totem est disponible en forme de cylindre ou de tulipe. Il peut être équipé d'un éclairage doux et dimmable pour apporter une fonction supplémentaire au confort acoustique.

FIXATION	FINITIONS	OPTION
A POSER Socle bois	POLYESTER Epaisseur 24 mm	Eclairage ⁽¹⁾
	2 COLORIS Gris clair chiné (GY04) Gris foncé chiné (GY06)	



Notre PET contient 60% de fibres de polyester recyclé

⁽¹⁾ ECLAIRAGE DIMMABLE

Totem 1560 mm :

Tube polycarbonate opalin Ø 80 mm - hauteur 1400 mm

Classe énergétique E - Led 35W IP20 - 3780 lumens - 4000 kelvins - 20000 heures

Totem 860 mm :


Tube polycarbonate opalin Ø 80 mm - hauteur 700 mm

Classe énergétique E - Led 15W IP20 - 1575 lumens - 3000 kelvins - 20000 heures

Alimentation 230Vac/24Vdc - Plug EU (monde en option)

Dimensions & poids moyens

POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE	
GRAND CYLINDRE	17
GRANDE TULIPE	17
PETIT CYLINDRE	10



KINÔ

Totem acoustique


myo-solutions.com

Acoustique

AAE : L' Aire d'Absorption Equivalente d'un élément A, s'exprime en m². Il caractérise le pouvoir absorbant de l'élément par bande de fréquence : plus la valeur est grande, plus l'élément est absorbant.

f (Hz)	AAE (m ²) Totem KINÔ 1560 mm
100	0,2
125	0,1
160	0,1
200	0,4
250	0,6
315	1,1
400	1,3
500	1,8
630	2,3
800	2,6
1000	2,6
1250	2,6
1600	2,5
2000	2,6
2500	2,4
3150	2,5
4000	2,6
5000	2,6

NF EN ISO 354



GINGER
CEBTP



Montage

Pour permettre un montage soigné, les produits myO sont livrés avec : une notice de montage + une paire de gants en coton.

KINÔ

Acoustic totem


myo

AESTHETIC BENEFITS

- Sobriety & simplicity of design
- Trendy material
- 2 elegant and timeless colors
- 2 shapes
- Option: dimmable lighting

TECHNICAL BENEFITS

- Certified acoustic performance:
Test report EEA
- Nomad product
- Light product and easy to install
- Transport in flat packs
- Tool-free mounting
- Product adaptation on request



MYO_FP-05.2023

5 YEARS
Guarantee



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100




Since 2021


KINÔ

Acoustic totem

The Kinô acoustic totem consists of 24 polyester fiber panels, mounted on a raw wood base. Available in cylinder or tulip shape, it can be fitted with a soft and dimmable stretching system to provide additional acoustic comfort.

FIXINGS	FINISHES	OPTION
TO BE PLACED Wood basement	POLYESTER Thickness: 24 mm	LIGHTING ⁽¹⁾
	2 COLORS Light grey (GY04) Dark grey (GY06)	





Our PET contains
60%
recycled polyester
fibres

⁽¹⁾ **LIGHTING DIMMABLE**

Totem 1560 mm :

Opaline polycarbonate tube Ø 80 mm - height 1400 mm

Energy class E - Led 35W IP20 - 3780 lumens - 4000 Kelvin - 20,000 hour

Totem 860 mm :


Opaline polycarbonate tube Ø 80 mm - height 700 mm

Energy class E - Led 15W IP20 - 1575 lumens - 3000 Kelvin - 20,000 hours

230Vac / 24Vdc power supply - EU plug (optional world)

Dimensions & Average weights

AVERAGE WEIGHTS (KG) WITHOUT PACKAGING	
BIG CYLINDER	17
BIG TULIP	17
SMALL CYLINDER	10



KINÔ

Acoustic totem


myo-solutions.com

Acoustic

The Equivalent Absorption Area (EAA) of an element (A) is expressed in sqm. It characterises the absorptency of the element per frequency band: the higher the value, the greater the absorptency of the element.

f (Hz)	AAE (m ²) Totem KINÔ 1560 mm
100	0,2
125	0,1
160	0,1
200	0,4
250	0,6
315	1,1
400	1,3
500	1,8
630	2,3
800	2,6
1000	2,6
1250	2,6
1600	2,5
2000	2,6
2500	2,4
3150	2,5
4000	2,6
5000	2,6

NF EN ISO 354



GINGER
CEBTP



Assembly

To allow careful assembly, myO products are delivered with: assembly instructions + a pair of cotton gloves.